


sottobase PAML-CP-186-HP3-G114

Codice prodotto: 1629296

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Taglia | 186 |
| Diametro nominale DN | 54 |
| Serie | L |
| Pressione d'esercizio Mpa | 0 ... 5 MPa |
| Pressione d'esercizio | 0 ... 50 bar |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:--] |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura di stoccaggio | -10 ... 60 °C |
| Sicurezza alimentare | vedere le informazioni avanzate sul materiale |
| Temperatura del fluido | 5 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente | 5 ... 60 °C |
| Peso | 4.600 g |
| Attacco pneumatico 1 | G1 1/4 |
| Attacco pneumatico 2 | G1 1/4 |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale piastra filettata | Lega di alluminio per lavorazione plastica |
| Materiale guarnizioni | NBR |
| Materiale viti | Acciaio inox |