


# connettore per moduli PAML-MK-186-HP3

Codice prodotto: 1629377

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	186
Diametro nominale DN	54
Serie	L
Pressione d'esercizio Mpa	0 ... 5 MPa
Pressione d'esercizio	0 ... 50 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:--]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-10 ... 60 °C
Sicurezza alimentare	vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura del fluido	5 ... 60 °C
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Peso	1.300 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale connettore per moduli	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Materiale viti	Acciaio inox