

# Kit con perno oscillante ZNCM-40


Codice prodotto: 163526

★ Standard-Programm

Prodotto in esaurimento

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2014. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni	40
Basato sulla norma	ISO 15552 (finora anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso	395,5 g
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, viti	Acciaio zincato
Informazioni sui materiali, perno oscillante	Acciaio zincato
Informazioni sui materiali, elemento di bloccaggio	Acciaio zincato
Informazioni sui materiali, stelo	Acciaio inossidabile fortemente legato