


# Kit con perno oscillante ZNCM-50

Codice prodotto: 163527  
Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2014. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



## Foglio dati

| Caratteristica                                     | Valore   |
|--|--|
| Dimensioni   | 50   |
| Basato sulla norma                                 | ISO 15552 (finora anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC           | 1  |
| Temperatura ambiente                               | -40 ... 150 °C   |
| Peso   | 615,8 g  |
| Avvertenza sul materiale                           | Senza rame e PTFE<br>Conforme a RoHS                                   |
| Informazioni sui materiali, viti                   | Acciaio<br>zincato   |
| Informazioni sui materiali, perno oscillante       | Acciaio zincato  |
| Informazioni sui materiali, elemento di bloccaggio | Acciaio zincato  |
| Informazioni sui materiali, stelo                  | Acciaio inossidabile fortemente legato                                 |