


linea di connessione KVIA-10

Codice prodotto: 163961

FESTO

Per apparecchiature analogiche



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Intervallo tensione d'esercizio CA	≤ 250 V
Carico di corrente ammissibile	1 A
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C
Peso	567 g
Connessione elettrica	Connettore maschio, dritto
Composizione cavo	6x0,25
Diametro cavo	8 mm
Lunghezza cavo	10 m
Fissaggio	Con ghiera
Informazioni sui materiali, corpo	PBT
Informazioni sui materiali, guaina del cavo	PVC
Informazioni sui materiali, contatti	Bronzo argentato e dorato