

linea di connessione KMP3-25P-22-X


Codice prodotto: 163971
Prodotto in esaurimento

FESTO

Per unità di valvole CPV.

Il cavo è disponibile in lunghezze da 1 a 99 m.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2018. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Esempio di
rappresentazione

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Fissaggio	Con foro passante
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Connessione elettrica	Connettore femmina Sub-D a 25 poli
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Carico di corrente ammissibile	3 A
Diametro cavo	12 mm
Composizione cavo	24x0,25
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-5 ... 80 °C
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Material cable sheath	PVC
Material housing	PA
Material seals	NBR
Material electrical contact	Lega di rame dorato