

Silenziatore U-M3

Codice prodotto: 163978

★ Standard-Programm

Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Non utilizzare per nuovi progetti. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Pressione d'esercizio	0 ... 10 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Livello di rumorosità	65 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 ... 70 °C
Attacco pneumatico	M3
Informazioni sui materiali, inserto dell'ammortizzatore	Bronzo
Informazioni sui materiali, perni filettati	Ottone
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS