


connettore angolare PEV-1/4-WD-LED-230

Codice prodotto: 164275

FESTO

Per pressostato, con LED.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Conforme alla norma	EN 175301-803
Indicatore stato di commutazione	LED giallo LED verde
Fissaggio	Avvitato
Uscita del cavo	Angolare
Collegamento elettrico 1, funzione	Lato dispositivo di campo
Collegamento elettrico 1, forma costruttiva	Angolare
Collegamento elettrico 1, tipo di collegamento	Connettore femmina
Collegamento elettrico 1, tecnica di collegamento	Configurazione attacchi forma A, a norma EN 175301-803
Collegamento elettrico 1, numero poli/conduttori	4
Collegamento elettrico 1, poli/conduttori occupati	4
Collegamento elettrico 1, tipo di fissaggio	Vite centrale M3
Collegamento elettrico 2, funzione	Lato di comando
Collegamento elettrico 2, tecnica di collegamento	Morsetto a vite
Collegamento elettrico 2, numero poli/conduttori	5
Collegamento elettrico 2, poli/conduttori occupati	5
Intervallo tensione d'esercizio CC	140 ... 180 V
Intervallo tensione d'esercizio CA	150 ... 230 V
Carico di corrente ammissibile a 40 °C	8 A
Raccordo per cavi	Pg11
Diametro ammissibile del cavo	4,5 ... 11 mm
Sezione attacco	0,25 ... 1,5 mm ²
Grado di protezione	IP65
Nota sul tipo di protezione	In condizioni di montaggio
Temperatura ambiente	-40 ... 80 °C
Nota sulla temperatura ambiente	Note derating
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione secondo la direttiva UE RoHS
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK per apparecchiature elettriche secondo prescrizioni UK RoHS
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	PA6 rinforzato
Colore corpo contenitore	Trasparente
Materiale contatti a innesto	Ottone Nichelato Stagnato