


forcella SG-10-32

Codice prodotto: 164395
Prodotto in esaurimento

FESTO

Con dado esagonale, per fissaggio oscillante del cilindro (a lato stelo).
Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2023. Per alternative di prodotto,
vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	UNF10-32
Basato sulla norma	DIN 71752 ISO 8140
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso	8 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale perno	Acciaio zincato
Materiale forcella	Acciaio zincato
Materiale dado	Acciaio zincato