


# Kit sensori di finecorsa QH-DR-E-S3-E-SW-B

Codice prodotto: 164854

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Basato sulla norma	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Forma	Angolare
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Resistenza ai cortocircuiti	No
Funzione elemento di commutazione	Deviatore
Protezione contro l'inversione di polarità	No
Principio di misurazione	Meccanico/elettrico
Indicatore posizione di commutazione	No
Intervallo tensione d'esercizio CA	0 ... 250 V
Intervallo tensione d'esercizio CC	0 ... 250 V
Tensione di isolamento	250 V
Corrente di uscita max.	16.000 mA
Resistenza alle scariche elettriche	2,5 kV
Grado di imbrattamento	3
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-20 ... 85 °C
Connessione elettrica	Morsetto a vite
Diametro cavo	8 ... 13 mm
Raccordo per cavi	M20
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, guarnizioni	EPDM
Informazione materiali, coperchio corpo	PC
Informazioni sui materiali, zoccolo corpo	PA
Informazioni sui materiali, console	Acciaio inossidabile fortemente legato