


# kit sensore di finecorsa QH-DR-E-S3-PK-3-B-B

Codice prodotto: 164855

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Basato sulla norma	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Forma	Angolare
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Principio di misurazione	Pneumatico
Indicatore posizione di commutazione	No
Pressione d'esercizio	-0,95 ... 8 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Attacco pneumatico	G1/8
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, guarnizioni	EPDM
Informazione materiali, coperchio corpo	PC
Informazioni sui materiali, zoccolo corpo	PA
Informazioni sui materiali, console	Acciaio inossidabile fortemente legato