

# linea di connessione KM8-M8-GSGD-2,5

Codice prodotto: 165610

FESTO

Per ingressi, lunghezza 2,5 m, con connettore maschio e femmina dritti



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Intervallo tensione d'esercizio CA	$\leq 60$ V
Intervallo tensione d'esercizio CC	$\leq 75$ V
Carico di corrente ammissibile	4 A
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Connessione elettrica	Connettore maschio dritto/femmina dritta M8x1 / M8x1 3 poli/3 poli
Composizione cavo	3x0,25
Lunghezza cavo	2,5 m
Colore rivestimento del cavo	Grigio
Informazioni sui materiali, guaina del cavo	PUR