

linea di connessione KM8-M8-GSGD-5

Codice prodotto: 165611

FESTO

Per ingressi, lunghezza 5 m, con connettore maschio e femmina dritti



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Intervallo tensione d'esercizio CA	≤ 60 V
Intervallo tensione d'esercizio CC	≤ 75 V
Carico di corrente ammissibile	4 A
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Connessione elettrica	Connettore maschio dritto/femmina dritta M8x1 / M8x1 3 poli/3 poli
Composizione cavo	3x0,25
Lunghezza cavo	5 m
Colore rivestimento del cavo	Grigio
Informazioni sui materiali, guaina del cavo	PUR