



Elemento OR OS-1/8-B-CT

Codice prodotto: 165694

FESTO

Tipo in esaurimento. Disponibile fino al 2010.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione OR
Attacco pneumatico 1	G1/8
Attacco pneumatico 2	G1/8
Tipo fissaggio	con foro passante
Portata nominale normale	500 l/min
Pressione di esercizio	1 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Alluminio
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata non lubrificata Aria compressa filtrata e lubrificata
Diametro nominale	4 mm
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Attacco pneumatico 3	G1/8
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE
Informazioni sui materiali, guarnizioni	NBR