

Manometro MA-50-16-1/4-EN-CT

Codice prodotto: 165868

FESTO

con unità di misura in bar e psi.

Tipo in esaurimento. Disponibile fino al 2010.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Intervallo di visualizzazione [bar]	0 ... 16 bar
Conforme alla norma	EN 837-1
Dimensioni nominali manometro	50
Costruzione	Manometro a molla tubolare
Tipo fissaggio	Montaggio in linea
Fluido di esercizio	Liquidi neutri Gas inerti senza ossigeno senza acetilene
Pressione di esercizio	0 ... 16 bar
Fattore carico variabile	0,66
Classe di precisione di misurazione	2,5
Grado di protezione	IP43
Temperatura del fluido	-20 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE a norme RoHS
Posizione di collegamento	Lato posteriore, centrale
Attacco pneumatico	G1/4
Materiali a contatto con fluidi	Ottone
Informazioni sui materiali, perni filettati	nichelato Ottone
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	ABS
Informazioni sui materiali, finestrella	PS
Colore alloggiamento	nero
Peso	70 g