

Tubo in plastica, spiralato PPS-4-7,5-1/4-CT-BL

Codice prodotto: 165871

FESTO

con 2 raccordi rotanti e anelli di tenuta, in poliammide (non ammesso per la produzione di alimenti).

Tipo in esaurimento. Disponibile fino al 2011.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|--|
| Lunghezza di lavoro | 7,5 m |
| Diametro esterno | 6,3 mm |
| Lunghezza blocco | 0,34 m |
| Diametro interno | 4,7 mm |
| Diametro bobina | 75 mm |
| Numero avvolgimenti | 44 |
| Pressione di esercizio in funzione della temperatura | -0,95 ... 21,2 bar |
| Fluido di esercizio | Aria compressa filtrata Vuoto |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 |
| Temperatura ambiente | -30 ... 80 °C |
| Peso | 191 g |
| Attacco pneumatico | G1/4 |
| Colore | blu |
| Informazioni sui materiali, filettatura di attacco | Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzato |
| Avvertenza sul materiale | Senza rame e PTFE a norme RoHS |
| Informazioni sui materiali, dispositivo antiflessione | Acciaio zincato |
| Informazioni sui materiali, tubo flessibile | PA-P |