

Tubo in plastica, spiralato PPS-6-15-1/4-CT-BL

Codice prodotto: 165872

FESTO

con 2 raccordi rotanti e anelli di tenuta, in poliammide (non ammesso per la produzione di alimenti).

Tipo in esaurimento. Disponibile fino al 2011.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza di lavoro	15 m
Diametro esterno	7,8 mm
Lunghezza blocco	0,8 m
Diametro interno	6,2 mm
Diametro bobina	75 mm
Numero avvolgimenti	86
Pressione di esercizio in funzione della temperatura	-0,95 ... 17,2 bar
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata Vuoto
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C
Peso	472 g
Attacco pneumatico	G1/4
Colore	blu
Informazioni sui materiali, filettatura di attacco	Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzato
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE a norme RoHS
Informazioni sui materiali, dispositivo antiflessione	Acciaio zincato
Informazioni sui materiali, tubo flessibile	PA-P