


# Modulo di espansione CMGA-E1-DN

Codice prodotto: 1680829

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Intervallo di lavoro ingresso logico	20,4 ... 28,8 V
Tensione nominale, alimentazione logica CC	24 V
Intervallo ammissibile tensione logica	-15% - 20%
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Corrente nominale, alimentazione logica	$\leq 2$ A
Potenza assorbita 24 V	$\leq 2,4$ W
Ingresso interfaccia encoder, funzionamento	No
Display	LED
Elementi di comando	Interruttore DIP Interruttore rotativo di codifica
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Temperatura di stoccaggio	-10 ... 70 °C
Peso	110 g
Dimensioni P x L x A	22,5 mm x 115 mm x 100 mm
Fissaggio	Con guida profilata
Posizione di montaggio	Verticale Libera convezione
Connessione bus	5 poli
Interfaccia Fieldbus	DeviceNet
Velocità trasmissione max. Fieldbus	0,5 Mbit/s
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS Contiene sostanze che intaccano l'impregnazione della vernice