


Cavo encoder NEBC-S1G9-K-2-N-S-S1G9

Codice prodotto: 1680831

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-40 ... 70 °C
Temperatura ambiente	-40 ... 70 °C
Raggio min. di curvatura del cavo	51 mm
Idoneità per catene porta-cavi	Sì
Composizione cavo	schermato 4x(2 x 0,14 mm ²)
Lunghezza cavo	2 m
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, guaina del cavo	TPE-U(PU)