

Linea di connessione NHSB-A1-20-BLG3-LE3-PU8-2XBB

Codice prodotto: 1686611

FESTO

Adatto per attuatore lineare DFPI.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza del tubo protettivo	20 m
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Impiego in ambiente esterno	C1 – luoghi di installazione protetti dagli agenti atmosferici
Intervallo tensione d'esercizio CC	0 ... 30 V
Umidità relativa dell'aria	5 - 100 % con formazione di condensa
Grado di protezione	IP65 IP67 IP68 IP69K NEMA 4
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-5 ... 60 °C
Connessione elettrica 1	Connettore maschio diritto, 3 poli
Connessione elettrica 2	Estremità aperta, 3 conduttori
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Attacco pneumatico	per tubo con diametro esterno 8 mm
Raggio min. di curvatura del cavo	100 mm
Composizione cavo	3 x 0,75 mm ²
Peso	5.000 g
Avvertenza sul materiale	Contiene sostanze che intaccano l'impregnazione della vernice Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, tubo protettivo	PA
Informazioni sui materiali, raccordo tubo protettivo	PA
Informazioni sui materiali, guaina del cavo	PVC
Informazioni sui materiali, guarnizioni	TPE