

# Guida per carichi pesanti HD-25- -

Codice prodotto: 170026

FESTO

configurabile.

Per la configurazione è necessario inserire il prodotto nel carrello.

A seconda della configurazione, i dati tecnici e gli accessori di questo prodotto possono variare rispetto a quelli riportati sul foglio dati.

Tipo in esaurimento. Disponibile fino al 2009.



Esempio di  
rappresentazione

## Foglio dati

~ConfIndependentDatasheet

Caratteristica	Valore
Dimensioni	25
Corsa	10 ... 2.160 mm
Posizione di montaggio	qualsiasi
Guida	Guida a ricircolo di sfere
Costruzione	Asse di guida senza attuatore
Max. velocità	3 m/s
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Max. forza Fy	5.400 N
Max. forza Fz	5.600 N
Max. momento Mx	260 Nm
Max. momento My	415 Nm
Max. momento Mz	400 Nm
Massa movimentata	1.780 g
Massa movimentata a corsa 0 mm	1.780 g
Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva	116 g
Peso a corsa 0 mm	3.600 g
Informazioni sui materiali, elemento guida	Acciaio
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzato