


Modulo generatore di setpoint SPC200-2AI-U

Codice prodotto: 170177

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Errore di amplificazione max.	0,2 %
Precisione assoluta della tensione di riferimento	0,4 %
Numero ingressi analogici	2
Risoluzione	12 Bit
Filtro in ingresso	Filtro passa-basso 16 Hz
Intervallo tensione in ingresso	0 ... 10 V
Corrente di carico max. della sorgente tensione di riferimento	8 mA
Errore di offset max.	1,5 mV
Resistenza in ingresso min.	200 kOhm
Tensione di riferimento	10 V
Assorbimento di corrente tipico modulo plug-in	10 mA
Peso	55 g
Precisione assoluta del convertitore	< 0,3 % FS
Non linearità	3 LSB
Connessione elettrica, ingressi	Morsettiera 9 poli
Spazio di montaggio	da 3 in su