


Interfaccia bus SPC200-COM-PDP

Codice prodotto: 170224

FESTO

Con connessione PROFIBUS DP.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Supporto alla configurazione	File database dispositivo (GSD)
Assorbimento di corrente tipico modulo plug-in	50 mA
Peso	80 g
Massimo volume di indirizzi per le uscite	32 byte
Massimo volume di indirizzi per gli ingressi	32 byte
Range indirizzi dell'interfaccia Fieldbus	1 ... 125
Esecuzione interfaccia Fieldbus	Separazione galvanica RS 485 9,6kBaud - 12 Mbaud DPV0: comunicazione ciclica
Connessione elettrica, interfaccia Fieldbus	Connettore femmina SUB-D 9 poli
Spazio di montaggio	da 3 in su da 4 in su con MMI