


Unità di gestione e visualizzazione SPC200-MMI-1

Codice prodotto: 170226

FESTO

Per messa in funzione, programmazione e diagnosi



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Display	2 x 16 caratteri LCD-Display
Elementi di comando	6 pulsanti Tastiera a sfioro
Alimentazione di tensione	5 V da SPC200
Assorbimento di corrente tipico modulo plug-in	30 mA
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Grado di protezione	IP20 A norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso	90 g
Esecuzione interfaccia MMI	Simile a RS232C Senza separazione galvanica Tensione di alimentazione da SPC 200
Connessione elettrica, MMI-1	Fila di contatti 2x 5 poli