

Linea di connessione KSPC-AIF-1-WD-5

Codice prodotto: 170236

FESTO

[Per Controller interfaccia assi](#)



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Intervallo tensione d'esercizio CA	≤ 60 V
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-5 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 70 °C
Peso	266 g
Connessione elettrica 1	Connettore femmina angolare, M9, 5 poli, schermato
Connessione elettrica 2	Striscia di connettori, 5 poli
Composizione cavo	2x0,25 mm ² + 2x0,34mm ² +0,49mm ²
Diametro cavo	5,5 mm
Lunghezza cavo	5 m
Colore corpo contenitore	Nero
Colore rivestimento del cavo	Grigio chiaro
Informazioni sui materiali, ghiera per raccordi filettati	Ottone nichelato
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, corpo	PA rinforzato PBT TPE-U(PUR)
Informazioni sui materiali, guaina del cavo	TPE-U(PUR)
Informazioni sui materiali, contatti	Bronzo dorato Lega di rame, stagnata