


Controllore assi SPC200/P02

Codice prodotto: 170522

FESTO

Per 1 o 2 assi pneumatici, con generatore di setpoint analogico



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Composizione dispositivo	Unità base per 4 moduli Tensione di alimentazione Interfaccia seriale I/O digitali Unità operativa Generatore di setpoint
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Resistenza continua agli urti in conformità a DIN/IEC 68 parte 2-82	Collaudato con grado di severità 2
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 % Senza formazione di condensa
Grado di protezione	IP20 A norma IEC 60529
Resistenza alle vibrazioni in conformità DIN/IEC 68 parte 2-6	Collaudato con grado di severità 1
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C