


# Interfaccia assi SPC-AIF-SUP-24DC

Codice prodotto: 171182

FESTO

[Per linea interfaccia assi](#)



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Assorbimento di corrente max.	3 A
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Oscillazioni di tensione ammissibili	-5 % / +25 %
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Resistenza continua agli urti in conformità a DIN/IEC 68 parte 2-82	Collaudato con grado di severità 2
Grado di protezione	IP65 A norma IEC 60529
Resistenza alle vibrazioni in conformità DIN/IEC 68 parte 2-6	Collaudato con grado di severità 2
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Peso	150 g
Connessione elettrica, tensione di carico	Connettore maschio Forma rotonda M12x1 5 poli
Connessione elettrica AIF IN	Connettore maschio Forma rotonda M9 5 poli
Connessione elettrica AIF OUT	Connettore femmina Forma rotonda M9 5 poli
Lunghezza cavo	0,2 m