


**tappo**  
**QSP17-PTB**  
Codice prodotto: 172996

FESTO



**Foglio dati**

<b>Caratteristica</b>	<b>Valore</b>
Taglia	Standard
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Forma	Forma dritta
Dimensioni contenitore	1
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	0,095 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	0,95 ... 10 bar
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	13,775 ... 145 psi
Classificazione marittima	vedi certificato
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	4,7 g
Fissaggio	Perno di fissaggio
Attacco pneumatico 1	Cartridge 17 mm
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	PA
Materiale guarnizione	NBR