

Ventosa VAS-1-M3-NBR

Codice prodotto: 173437

FESTO

L'anello di tenuta non è compreso nella fornitura.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	0,4 mm
Diametro ventosa	1 mm
Diametro efficace di aspirazione	0,8 mm
Costruzione	Attacco per il vuoto sul lato superiore rotondo, standard
Fluido di esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Forza di distacco al 70 % di vuoto	0,035 N
Filettatura di fissaggio	M3
Fissaggio ventosa	M3
Attacco per il vuoto	M3
Durezza Shore	55 +/- 5
Informazioni sui materiali, perni filettati	Zinco pressofuso
Informazioni sui materiali, ventosa	NBR