


Ventosa VAS-10-M5-SI

Codice prodotto: 173442

FESTO

L'anello di tenuta non è compreso nella fornitura.
Tipo in esaurimento Disponibile fino a 2012.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	2 mm
Diametro ventosa	10 mm
Diametro efficace di aspirazione	8 mm
Costruzione	Attacco per il vuoto sul lato superiore rotondo, standard
Fluido di esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Temperatura ambiente	-40 ... 200 °C
Forza di distacco al 70 % di vuoto	4,5 N
Peso	3 g
Filettatura di fissaggio	M5
Fissaggio ventosa	M5
Attacco per il vuoto	M5
Durezza Shore	60 +/- 5
Informazioni sui materiali, perni filettati	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Avvertenza sul materiale	contiene lubrificanti siliconici
Informazioni sui materiali, ventosa	VMQ (silicone)