

valvola regolatore di pressione LR-3/4-D-7-MAXI-NPT

Codice prodotto: 173670

Classic - non utilizzare per nuovi progetti

FESTO

Con manometro, pressione di esercizio fino a 7 bar.

Sono disponibili delle alternative moderne digitando le prime quattro cifre del codice di tipo nel campo di ricerca.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Taglia | Maxi |
| Serie | D |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Funzione regolatore | Pressione in uscita costante |
| Pressione d'esercizio | 16 bar |
| Isteresi di pressione max. | 0,4 bar |
| Portata nominale normale | 12.000 l/min |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gas inerti |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Classe di purezza aria in uscita | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gas inerti |
| Temperatura del fluido | -10 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Peso | 1.200 g |
| Fissaggio | Montaggio a pannello Montaggio in linea A scelta: |
| Attacco pneumatico 1 | 3/4 NPT |
| Attacco pneumatico 2 | 3/4 NPT |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale guarnizioni | NBR |
| Materiale del corpo | Pressofusione di zinco |