

# combinazione di filtro fine LFMBA-3/4-D-MAXI-NPT

Codice prodotto: 173752

Classic - non utilizzare per nuovi progetti

FESTO

Filtro fine da 1 µm per la prefiltrazione e micro-filtro da 0,01 µm, con protezione metallica.

Sono disponibili delle alternative moderne digitando le prime quattro cifre del codice di tipo nel campo di ricerca.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Maxi
Serie	D
Posizione di montaggio	Verticale
Grado di filtrazione	0,01 µm 99,9999 %
Scarico condensa	Manuale, monostabile
Protezione tazza	Protezione metallica
Pressione d'esercizio	1 ... 16 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gas inerti
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe di purezza aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Gas inerti
Temperatura del fluido	1,5 ... 60 °C
Contenuto residuo d'olio	0,01 mg/m <sup>3</sup>
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Fissaggio	Montaggio in linea Con accessori
Attacco pneumatico 1	3/4 NPT
Attacco pneumatico 2	3/4 NPT
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale filtro	Fibra borosilicato
Materiale del corpo	Pressofusione di zinco
Materiale tazza	PC