

# lubrificatore LOE-1/2-D-MIDI-NPT


Codice prodotto: 173824

Classic - non utilizzare per nuovi progetti

FESTO

Con protezione metallica.

Sono disponibili delle alternative moderne digitando le prime quattro cifre del codice di tipo nel campo di ricerca.



## Foglio dati

| Caratteristica                                     | Valore   |
|--|--|
| Quantità max. di rabbocco olio                     | 110 cm <sup>3</sup>  |
| Protezione tazza                                   | Protezione metallica   |
| Pressione d'esercizio                              | 16 bar   |
| Portata min. per funzione lubrificatore            | 8 l/min  |
| Portata nominale normale                           | 6.100 l/min  |
| Fluido d'esercizio                                 | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gas inerti |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | L'impiego con aria lubrificata non è possibile               |
| Conformità PWIS                                    | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Classe di purezza aria in uscita                   | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:-]<br>Gas inerti |
| Temperatura del fluido                             | -10 ... 60 °C  |
| Temperatura ambiente                               | -10 ... 60 °C  |
| Fissaggio  | Con accessori  |
| Attacco pneumatico 1                               | 1/2 NPT  |
| Attacco pneumatico 2                               | 1/2 NPT  |
| Avvertenza sul materiale                           | Conforme a RoHS  |
| Materiale tazza                                    | PC   |