

# unità di manutenzione FRC-1-D-7-MAXI-NPT

Codice prodotto: 173890

Classic - non utilizzare per nuovi progetti

Combinazione filtro-riduttore-lubrificatore, pressione di uscita max. 7 bar, filtro 40 µm, con protezione metallica.

Con scarico manuale della condensa.

Sono disponibili delle alternative moderne digitando le prime quattro cifre del codice di tipo nel campo di ricerca.

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Maxi
Posizione di montaggio	Verticale
Scarico condensa	Manuale, rotativo
Grado di filtrazione	40 µm
Pressione d'esercizio	1 ... 16 bar
Portata nominale normale	8.700 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	2.520 g
Fissaggio	Montaggio in linea Con squadretta di fissaggio A scelta:
Attacco pneumatico 1	1 NPT
Attacco pneumatico 2	1 NPT
Materiale del corpo	Pressofusione di zinco
Materiale tazza	PC