


Unità di valvole CPA14-VI

Codice prodotto: 174001

FESTO

Unità di valvole CPA, dimensione modulare 14 mm.
Tipo in esaurimento Disponibile fino a 2013.



Foglio dati

Foglio dati generale – I singoli valori dipendono dalla specifica configurazione.

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	2x3/2 chiuse monostabili 2x3/2 aperte monostabili 2x3/2 aperte/chiose monostabili 5/2, bistabile 5/2, monostabile 5/3, alimentata 5/3, in scarico 5/3 chiusa
Portata nominale normale	600 l/min
Pressione di esercizio	-0,9 ... 10 bar
Azionamento elettrico	AS-Interface Connessione singola Fieldbus Multipolare
Max. numero dei posti valvola	22
Numero max. zone di pressione	11
Sistema I/O elettrico	sì
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Larghezza	14 mm
Grado di protezione	IP65
Omologazione	C-Tick
Dimensione modulare	14 mm
Tipo di azionamento	elettrico
Tipo di unità di valvole	12
Costruzione	Valvola a spola
Alimentazione pressione di pilotaggio	esterna interna
Composizione unità di valvole	modulare e ampliabile
Indicatore posizione di commutazione	LED
Pressione di pilotaggio	3 ... 8 bar
Tensione di esercizio nominale CC	24 V
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura del fluido	-5 ... 50 °C