


fissaggio a piedini HNC-125

Codice prodotto: 174375

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	125
Basato sulla norma	ISO 15552 (finora anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso	1.902 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale fissaggio	Acciaio zincato
Materiale viti	Acciaio zincato