


flangia oscillante SNC-63

Codice prodotto: 174386

★ Core product range

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	63
Basato sulla norma	ISO 15552 (finora anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso	332 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale fissaggio	Alluminio pressofuso
Materiale perno	Acciaio zincato
Materiale viti	Acciaio zincato
Materiale sistema di blocco	Acciaio armonico zincato