


# perno oscillante ZNCF-80

Codice prodotto: 174415

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	80
Basato sulla norma	ISO 15552
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso	1.296 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale fissaggio	Fusione di acciaio inossidabile
Materiale viti	Acciaio zincato