


perno oscillante ZNCF-100

Codice prodotto: 174416

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	100
Basato sulla norma	ISO 15552
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso	2.254 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale fissaggio	Fusione di acciaio inossidabile
Materiale viti	Acciaio zincato