


kit multiposizioni DPNC-32

Codice prodotto: 174418

FESTO

Per il collegamento di due cilindri di pari alesaggio per formare un cilindro a più posizioni.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	32
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso	291 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale fissaggio	Acciaio
Materiale perni filettati	Acciaio zincato
Materiale dado	Acciaio zincato