

kit multiposizioni DPNC-100

Codice prodotto: 174423

FESTO

Per il collegamento di due cilindri di pari alesaggio per formare un cilindro a più posizioni.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	100
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso	2.929 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale fissaggio	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Materiale perni filettati	Acciaio zincato
Materiale dado	Acciaio zincato