


connettore con cavo KMEB-2-230-5

Codice prodotto: 174847

FESTO

Precablato, per valvole MEBH, MOEBH e magneti N2.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Fissaggio	Su elettrovalvola con vite centrale M2,5
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Peso	400 g
Connessione elettrica	4 poli Connettore femmina angolare Configurazione degli attacchi forma C, secondo EN 175301-803 A norma DIN EN 175301-803
Tensione d'esercizio nominale CA	230 V
Connessione conduttore di protezione	Disponibile
Lunghezza cavo	5 m
Diametro cavo	6,2 mm
Composizione cavo	3x0,75
Grado di protezione	IP65 A norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione secondo la direttiva UE RoHS
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK per apparecchiature elettriche secondo prescrizioni UK RoHS
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale rivestimento del cavo	TPE-U(PUR)
Materiale del corpo	PA POM
Materiale contatti a innesto	Bronzo