



regolatore di portata unidirezionale GRGA-M3-QS-3

Codice prodotto: 175044
Prodotto in esaurimento

FESTO

[Strozzatura dello scarico con raccordo ad innesto QS](#)

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2018. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione di strozzatura unidirezionale
Attacco pneumatico 1	QS-3
Attacco pneumatico 2	M3
Elemento di regolazione	Vite con testa a intaglio
Fissaggio	Avvitabile
Portata nominale normale in direzione di strozzatura	41 l/min
Portata nominale normale in direzione di non ritorno	27 ... 50 l/min
Pressione d'esercizio	0,2 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Portata normale in direzione di strozzatura 6 -> 0 bar	95 l/min
Portata normale in direzione di non ritorno 6 -> 0 bar	75 ... 110 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Coppia di serraggio max.	0,3 Nm
Peso	14 g
Material of threaded plug	Ottone Nichelato
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Material seals	NBR
Material release ring	POM
Material adjusting screw	Ottone
Material swivel fitting	Pressofusione di zinco