



regolatore di portata unidirezionale GRGZ-M3-QS-3

Codice prodotto: 175046
Prodotto in esaurimento

FESTO

Strozzatura aria di alimentazione con raccordo ad innesto QS.
Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2018. Per alternative di prodotto,
vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione di strozzatura unidirezionale
Attacco pneumatico 1	QS-3
Attacco pneumatico 2	M3
Elemento di regolazione	Vite con testa a intaglio
Fissaggio	Avvitabile
Portata nominale normale in direzione di strozzatura	41 l/min
Portata nominale normale in direzione di non ritorno	27 ... 44 l/min
Pressione d'esercizio	0,2 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Portata normale in direzione di strozzatura 6 -> 0 bar	95 l/min
Portata normale in direzione di non ritorno 6 -> 0 bar	75 ... 100 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Coppia di serraggio max.	0,3 Nm
Peso	14 g
Material of threaded plug	Ottone Nichelato
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Material seals	NBR
Material release ring	POM
Material adjusting screw	Ottone
Material swivel fitting	Pressofusione di zinco