



Pressostato PEV-1/4-B-OD-CT

Codice prodotto: 175251

FESTO

apre oppure chiude un circuito elettrico, al raggiungimento di un determinato valore di pressione. Possibilità di regolare il punto di commutazione della pressione, isteresi di commutazione regolabile. Senza connettore.

Tipo in esaurimento. Disponibile fino al 2010.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Omologazione	CCC
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE
Valore di misura	Pressione relativa
Procedimento di misurazione	Trasduttore di pressione pneumo-elettrico
Pressione di esercizio	1 ... 12 bar
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata non lubrificata Aria compressa filtrata e lubrificata Acqua Olio minerale
Temperatura del fluido	-20 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Funzione elemento di commutazione	Deviatore
Max. frequenza di commutazione	3 Hz
Max. tensione uscita di commutazione CA	250 V
Max. tensione uscita di commutazione CC	125 V
Max. corrente in uscita	5.000 mA
Connessione elettrica	Forma A Connettore a norme DIN 43650 forma costruttiva quadrata
Tipo fissaggio	con foro passante
Posizione di montaggio	qualsiasi
Attacco pneumatico	G1/4
Peso	220 g
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Indicatore stato di commutazione	LED giallo
Intervallo di regolazione valori di soglia	1 ... 12 bar
Grado di protezione	IP65