


Linea di connessione KMP1-02-II-4-10

Codice prodotto: 175655
Prodotto in esaurimento

FESTO

Per unità di valvole IIMP-02, assemblate per 4 posti valvola, lunghezza 10 m.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2017. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Intervallo tensione d'esercizio CA	≤ 300 V
Intervallo tensione d'esercizio CC	≤ 250 V
Carico di corrente ammissibile	4 A
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente con cablaggio libero	5 ... 70 °C
Temperatura ambiente	-30 ... 70 °C
Peso	3.676 g
Connessione elettrica	a 25 poli Connettore femmina
Composizione cavo	25 x 0,75 mm ²
Diametro cavo	13 mm
Lunghezza cavo	10 m
Fissaggio	Con staffa di serraggio
Informazioni sui materiali, corpo	Pressofusione di lega leggera
Informazioni sui materiali, guaina del cavo	PE
Informazioni sui materiali, contatti	Lega di rame argentata