


Linea di connessione KMP1-02-II-16-5

Codice prodotto: 175662
Prodotto in esaurimento

FESTO

Per unità di valvole IIMP-02, assemblate per 16 posti valvola, lunghezza 5 m.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2017. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Intervallo tensione d'esercizio CA	≤ 300 V
Intervallo tensione d'esercizio CC	≤ 250 V
Carico di corrente ammissibile	4 A
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente con cablaggio libero	5 ... 70 °C
Temperatura ambiente	-30 ... 70 °C
Peso	5.326 g
Connessione elettrica	a 72 poli Connettore femmina
Composizione cavo	80 x 0,75 mm ²
Diametro cavo	24 mm
Lunghezza cavo	5 m
Fissaggio	Con staffa di serraggio
Informazioni sui materiali, corpo	Pressofusione di lega leggera
Informazioni sui materiali, guaina del cavo	PE
Informazioni sui materiali, contatti	Lega di rame argentata