


Linea di connessione KMP2-03-E-10-26

Codice prodotto: 175665

FESTO

Per unità di valvole VIMP/VIFB, max. 24 ingressi, lunghezza 10 m
Tipo in esaurimento Disponibile fino a 2012.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|--|
| Posizione di montaggio | qualsiasi |
| Intervallo tensione di esercizio CA | ≤ 250 V |
| Intervallo tensione di esercizio CC | ≤ 300 V |
| Carico di corrente ammissibile | 7,5 A |
| Grado di protezione | IP65 |
| Temperatura ambiente con cablaggio libero | -5 ... 80 °C |
| Temperatura ambiente | -20 ... 80 °C |
| Peso | 3.600 g |
| Connessione elettrica | Connettore femmina a 26 poli |
| Composizione cavo | 26 x 0,75 mm ² |
| Diametro cavo | 15 mm |
| Lunghezza cavo | 10 m |
| Tipo fissaggio | con ghiera |
| Codice colore, isolamento del filo | fili neri con numerazione progressiva bianca da 1 a 26 |
| Informazioni sui materiali, guarnizioni | CR Resistente a luce e olio |
| Informazioni sui materiali, corpo (contenitore) | Lega di rame nichelato |
| Informazioni sui materiali, guaina del cavo | PVC |
| Informazioni sui materiali, contatti | Lega di rame dorato |