


kit arresto meccanico KSM-6

Codice prodotto: 175833

FESTO

Per attuatore oscillante DSM-6-..., angolo di oscillazione regolabile in continuo simmetricamente al centro, con regolazione di precisione a finecorsa.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	6
Intervallo di regolazione angolo di oscillazione	0 ... 180 deg
Angolo di oscillazione	180 deg
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Regolazione di precisione	-5 deg
Costruzione	Leva di arresto
Rilevamento posizione	Senza
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso	30 g
Materiale copertura	PA rinforzato
Materiale battute	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale del corpo	Alluminio anodizzata