

# Kit arresto meccanico KSM-8

Codice prodotto: 175834

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	8
Intervallo di regolazione angolo di rotazione	0 deg...180 deg
Angolo di oscillazione	180 deg
Posizione di montaggio	Opzionale
Regolazione fine	-5 deg
Design	Leva di arresto
Rilevamento posizione	Senza
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Peso prodotto	70 g
Materiale copertura	Rinforzato con PA
Materiale arresti meccanici	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale corpo	Alluminio Anodizzato